

質 疑 応 答 書

案件名称：市民医療センター空調修繕

No	質 疑	図面番号	回 答	図面番号
1	室外機の設置状況・設置場所の詳細を教えてください。		室外機は別添「図面」(屋上)の赤枠示した場所に設置しています。	
2	機材運搬・搬出時にエレベーター等は使用できますでしょうか(設置場所が建物の2F以上等の場合)		1Fから屋上まで別添「図面」にありますエレベーターを利用することができます。	
3	冷媒回収及び補充量はどのくらいでしょうか(配管分を含む)		対象の室外機は、冷媒封入量は、CU-P400UX3が9kgです。 冷媒回収及び補充量の詳細な必要量は、本業務中で現地調査ください。	

※ この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。質問の内容によっては回答に設計変更を含む場合もあることから、業者は質問の有無にかかわらず全文を読まれない。

機名	機番	機名	電容量	配管記号
ARP-1(1)	PAC-1A	外気排気系統空調機	18.0	EM-CET38sq E8sq(F63WP)/EM-CET22sq E8sq(F50WP)(止まり)
	PAC-2A	多用途室系統空調機	8.42	EM-CET14sq E5.5sq(F50WP)
	PAC-3A	既設事務室系統空調機	3.88	EM-CE5.5sq-3C E2.0(F30WP)
	PAC-18A	当館室系統空調機	1.65	EM-CE3.5sq-4C(F30WP)
	PAC-27A	検査室(177)系統空調機	1.74	EM-CE3.5sq-4C(F30WP)
	OAC-8A	西館リフト系統外調機	8.45	EM-CET14sq E2.0(F50WP)
	177-1制御盤		1*200V	EM-CE3.5sq-3C(G28)(F30WP)

機名	機番	機名	電容量	配管記号
ARP-1(2)	PAC-17A	177-1系統空調機	21.0	EM-CET38sq E8sq(F63WP)/EM-CET22sq E8sq(F50WP)(止まり)
	PAC-19A	職員休憩室系統空調機	2.08	EM-CE3.5sq-4C(F30WP)
	OAC-10A	病室(1)(2)系統外調機	8.45	EM-CET14sq E2.0(F50WP)
	OAC-14A	177-1系統外調機	12.1	EM-CET14sq E5.5sq(F50WP)
	HHP-1A	給湯循環ポンプ	0.15	EM-CE3.5sq-4C(G28)(F30WP)
	HHP-1A	給湯循環ポンプ	0.15	EM-CE3.5sq-4C(G28)(F30WP)

機名	機番	機名	電容量	配管記号
ARP-1(3)	PAC-24A	診察室(検査)系統空調機	2.08	EM-CE3.5sq-4C(F30WP)
	OAC-1A	外気排気系統外調機	33.2	EM-CET60sq E14sq(F63WP)/EM-CET38sq E14sq(F63WP)(止まり)
	OAC-3A	診察室系統外調機	8.45	EM-CET14sq E2.0(F50WP)

機名	機番	機名	電容量	配管記号
ARP-1(4)	HP-1A	東館用ヒートポンプ	7.9	EM-CE8sq-3C E5.5sq(F30WP)
	HP-2A	東館用ヒートポンプ	7.9	EM-CE8sq-3C E5.5sq(G28)(F30WP)
	HP-3A	東館用ヒートポンプ	7.9	EM-CE8sq-3C E5.5sq(G28)(F30WP)

機名	機番	機名	電容量	配管記号
ARP-1(5)	PAC-6A	調剤室系統空調機	3.88	EM-CE5.5sq-3C E2.0(F30WP)
	PAC-7A	処置室系統空調機	6.33	EM-CE8sq-3C E2.0(F30WP)
	PAC-12A	管理277-1系統空調機	2.76	EM-CE3.5sq-4C(F30WP)
	PAC-15A	病室系統空調機	5.79	EM-CET14sq E2.0(F50WP)
	PAC-16A	177-1-2系統空調機	6.33	EM-CE8sq-3C E2.0(F30WP)
	PAC-23A	177-1-2系統空調機	4.41	EM-CE3.5sq-4C(F30WP)
	OAC-4A	処置室系統外調機	12.1	EM-CET14sq E5.5sq(F50WP)

機名	機番	機名	電容量	配管記号
ARP-2(1)	PAC-4A	生理検査室系統空調機	5.79	EM-CET14sq E2.0(F50WP)
	PAC-5A	放射線操作室系統空調機	3.88	EM-CE5.5sq-3C E2.0(F30WP)
	PAC-10A	X線TV撮影室系統空調機	3.09	EM-CE3.5sq-4C(F30WP)
	PAC-11A	CT室系統空調機	3.99	EM-CE3.5sq-4C(F30WP)
	PAC-13A	177-1系統空調機	6.33	EM-CE8sq-3C E2.0(F30WP)
	PAC-14A	病室、多目的室系統空調機	18.0	EM-CET38sq E8sq(F63WP)/EM-CET22sq E8sq(F50WP)(止まり)
	PAC-20A	検査室系統空調機	2.08	EM-CE3.5sq-4C(F30WP)

機名	機番	機名	電容量	配管記号
ARP-2(2)	PAC-21A	177-1-2(1)系統空調機	2.48	EM-CE3.5sq-4C(F30WP)
	PAC-22A	検査室系統空調機	1.65	EM-CE3.5sq-4C(F30WP)
	PAC-25A	病室(2)系統空調機	1.65	EM-CE3.5sq-4C(F30WP)
	PAC-26A	電話交換室系統空調機	1.47	EM-CE3.5sq-4C(G28)(F30WP)
	OAC-2A	中待合系統外調機	4.63	EM-CE5.5sq-3C E2.0(F30WP)
	OAC-5A	生理検査室系統外調機	4.63	EM-CE5.5sq-3C E2.0(F30WP)
	OAC-6A	CT室系統外調機	4.63	EM-CE5.5sq-3C E2.0(F30WP)
	OAC-9A	東館リフト系統外調機	10.1	EM-CET14sq E5.5sq(F50WP)
	OAC-11A	病室(3)(4)系統外調機	8.45	EM-CET14sq E2.0(F50WP)
	OAC-12A	多目的室系統外調機	4.63	EM-CE5.5sq-3C E2.0(F30WP)

機名	機番	機名	電容量	配管記号
ARP-2(3)	PAC-8A	検査室系統空調機	2.71	EM-CE3.5sq-4C(F30WP)
	PAC-9A	放射線操作室系統空調機	3.09	EM-CE3.5sq-4C(F30WP)
	OAC-7A	検査室系統外調機	4.63	EM-CE5.5sq-3C E2.0(F30WP)
	OAC-13A	病室(5)~(7)系統外調機	10.1	EM-CET14sq E5.5sq(F50WP)

